

**ZMYWARKI I SUSZARKI
LABORATORYJNE
ORAZ
AKCESORIA I PŁYNY DO ZMYWAREK**




Zmywarki laboratoryjne

Zmywarki laboratoryjne szwajcarskiej firmy SalvisLAB są produkowane według najwyższych standardów jakościowych. Do produkcji używane są materiały najwyższej jakości co zapewnia wysoką bezawaryjność tych urządzeń. Szeroka gama modeli oraz akcesoriów pozwala na dopasowanie odpowiedniego typu urządzenia do każdego laboratorium: chemicznego, mikrobiologicznego, farmaceutycznego oraz spożywczego.

Zmywarka SalvisLAB SC 1160

Zmywarka SalvisLAB SC 1160 - opis
wyświetlacz LCD
20 podstawowych programów oraz 20 programów użytkownika
wbudowany zmiękczac do zimnej wody
płynna regulacja temperatury procesu, do 93 °C
monitoring temperatury pracy przez dwa niezależne czujniki temp. PT 1000
interfejs RS232
teleskopowe prowadnice do mocowania akcesoriów
silna pompa myjąca gwarantuje równomierne ciśnienie procesu na wszystkich poziomach urządzenia
potrójny filtr do wody w celu ochrony pompy myjącej
dwie oddzielne pompy dozujące detergenty
wszystkie elementy wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej
akcesoria kompatybilne z pozostałymi modelami firmy SalvisLAB: SD 1060, SCD 1160, SCD 1190




model	napięcie [V]	moc [W]	poziom hałasu [dB]	waga [kg]	wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	wymiary w komorze 1 x 2 x 3 [mm]	nr kat.
SC 1160	400	5600	53	65	600 x 840 x 630	440 x 170 x 210	DA16A01050

Akcesoria do SalvisLAB SC 1160

asortyment	nr kat.
pompa dozująca wodę dejonizowaną	DAN0000001
okno w drzwiach	DAN0000002
dodatkowa pompa dozująca detergenty	DAN0000003

Zmywarka SalvisLAB SCD 1160 z funkcją suszenia

Zmywarka SalvisLAB SCD 1160 - opis
wyświetlacz LCD
20 podstawowych programów oraz 20 programów użytkownika
wbudowany zmiękczac do zimnej wody
płynna regulacja temperatury procesu, do 93 °C
monitoring temperatury pracy przez dwa niezależne czujniki temp. PT 1000
interfejs RS232
teleskopowe prowadnice do mocowania akcesoriów
silna pompa myjąca gwarantuje równomierne ciśnienie procesu na wszystkich poziomach urządzenia
potrójny filtr do wody w celu ochrony pompy myjącej
dwie oddzielne pompy dozujące detergenty
wszystkie elementy wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej
akcesoria kompatybilne z pozostałymi modelami firmy SalvisLAB: SD 1060, SC 1160, SCD 1190
szybkie suszenie przy pomocy dwóch niezależnych dysz
specjalny filtr zapewnia klasę 5F suszącego powietrza
kondensator pary




model	napięcie [V]	moc [W]	poziom hałasu [dB]	przepływ powietrza [m³]	moc generatora powietrza [W]	waga [kg]	wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	wymiary w komorze 1 x 2 x 3 [mm]	nr kat.
SCD 1160	400	5600	56	150	1400	65	600 x 840 x 630	440 x 170 x 210	DA16A01051

Akcesoria do SalvisLAB SCD 1160

asortyment	nr kat.
pompa dozująca wodę dejonizowaną	DAN0000001
okno w drzwiach	DAN0000002
dodatkowa pompa dozująca detergenty	DAN0000003
filtr HEPA H14	DAN0000004

Zmywarka SalvisLAB SCD 1190 z funkcją suszenia

Zmywarka SalvisLAB SCD 1190 - opis
wyświetlacz LCD
20 podstawowych programów oraz 20 programów użytkownika
wbudowany zmiękczac do zimnej wody
płynna regulacja temperatury procesu, do 93 °C
monitoring temperatury pracy przez dwa niezależne czujniki temp. PT 1000
interfejs RS232
teleskopowe prowadnice do mocowania akcesoriów
silna pompa myjąca gwarantuje równomierne ciśnienie procesu na wszystkich poziomach urządzenia
potrójny filtr do wody w celu ochrony pompy myjącej
dwie oddzielne pompy dozujące detergenty
wszystkie elementy wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej
akcesoria kompatybilne z pozostałymi modelami firmy SalvisLAB: SD 1060, SC 1160, SCD 1160
szybkie suszenie przy pomocy dwóch niezależnych dysz
specjalny filtr zapewnia klasę 5F suszącego powietrza
kondensator pary
zabudowa na detergenty




model	napięcie [V]	moc [W]	poziom hałasu [dB]	przepływ powietrza [m³]	moc generatora powietrza [W]	waga [kg]	wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	wymiary w komorze 1 x 2 x 3 [mm]	nr kat.
SCD 1190	400	5600	56	150	2000	108	900 x 840 x 630	440 x 170 x 210	DA16A01052

Akcesoria do SalvisLAB SCD 1190


asortyment	nr kat.
pompa dozująca wodę dejonizowaną	DAN0000001
okno w drzwiach	DAN0000002
dotatkowa pompa dozująca detergenty	DAN0000003
filtr HEPA H14	DAN0000004

Suszarka SalvisLAB SD 1060

Suszarka SalvisLAB SD 1060 - opis
wyświetlacz LCD
edytowalne programy suszenia
wbudowany zmiękczac do zimnej wody
suszenie silnymi strumieniami powietrza jednocześnie na dwóch poziomach
monitoring temperatury pracy przez dwa niezależne czujniki temp. PT 1000
interfejs RS232
teleskopowe prowadnice do mocowania akcesoriów
dwa niezależne elementy podgrzewania powietrza, każdy o mocy 750 W
średnica dysz powietrza 60 mm
wszystkie elementy wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej
akcesoria kompatybilne z pozostałymi modelami firmy SalvisLAB: SC 1160, SCD 1160, SCD 1190



model	napięcie [V]	moc [W]	poziom hałasu [dB]	waga [kg]	wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	wymiary w komorze 1 x 2 x 3 [mm]	nr kat.
SD 1060	230	200	52	66	600 x 840 x 630	440 x 170 x 210	DA16A01070



W 1925 roku Albert Einstein (1879-1955) przebywał w Brazylii. Za cicerone w Rio de Janeiro służył mu człowiek drobny ale ważny, przewodniczący lokalnej Akademii Nauk. Co jakiś czas wyszarpuje z kieszeni garnitur notes i coś energicznie notuje. Po kolejnej powtórcie sceny Einstein grzecznie pyta, co też gospodarz tak dzielnie zapisuje.



– „Ach, wie pan, gdy mi przychodzi do głowy jakaś idea, zapisuję ją, bo obawiam się, że ją zapomnę.”

A na to Einstein:





– „Zazdroszczę panu. Ja miałem tylko jedną ideę w życiu...”

Akcesoria do zmywarek oraz suszarki SalvisLAB

I.p.	asortyment	nr kat.
1	wkładka do kosza 1/2 na 28 kołków	DA16F01550
2	kosz druciany 120 x 120 x 120 mm	DA16F01551
3	przykrywka druciana do kosza 120 x 120 x 120 mm	DA16F01552
4	wkładka do kosza 1/2 na 30 płytek Petriego	DA16F01553
5	kosz drucziany 1/4 o wysokości 200 mm	DA16F01554
6	kosz drucziany 1/4 o wysokości 100 mm	DA16F01555
7	kosz drucziany 1/4 o wysokości 130 mm	DA16F01556
8	przykrywka druciana do koszy 1/4	DA16F01557
9	separator do kosza drucianego 1/4	DA16F01558


NOTATKI


I.p.	asortyment	nr kat.
10	podstawowy kosz górny	DA16F01530
11	podstawowy kosz dolny	DA16F01531
12	górny kosz 36 dysz, wysokość 80 - 110 mm, średnica 6 mm	DA6F01500
13	górny kosz 25 dysz, wysokość 140 - 170 mm, średnica 6 mm	DA16F01505
14	dolny kosz 36 dysz, wysokość 75 - 110 mm, średnica 6 mm	DA16F01506
15	dolny kosz 25 dysz, wysokość 140 - 170 mm, średnica 6 mm	DA16F01501
16	górny kosz 1/2, 18 dysz, wysokość 80 - 110 mm, średnica 6 mm	DA16F01502
17	górny kosz mieszany, 121 miejsc na wialki lub probówki oraz 18 dysz, wysokość 140 - 170 mm, średnica 6 mm	DA16F01503
18	dolny kosz 1/2, 12 dysz, wysokość 140 - 170 mm, średnica 6 mm	DA16F01504
19	dolny kosz, 120 miejsc na pipety o maksymalnej długości 440 mm	DA16F01533
20	dolny kosz; 2 pojemniki na pipety o maksymalnej długości 300 mm	DA16F01532



Detergenty myjące do zmywarek laboratoryjnych



produkt	opis	wielkość opak. [L]	nr kat.
Neodisher FLA	alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych, do mycia szkła, stali szlachetnej, tworzyw oraz ceramiki; Nie nadaje się do mycia aluminium oraz innych stopów metali lekkich	5	HK00004112
Neodisher FLA	alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych, do mycia szkła, stali szlachetnej, tworzyw oraz ceramiki; nie nadaje się do mycia aluminium oraz innych stopów metali lekkich	10	HK00004112
Neodisher Z	alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych; nie zawiera fosforanów oraz związków powierzchniowo czynnych, dlatego też zalecany jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża dokładność wyników analitycznych bez wpływu związków fosforowych, azotowych czy związków powierzchniowo czynnych	5	HK00004202
Neodisher Z	alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych; nie zawiera fosforanów oraz związków powierzchniowo czynnych, dlatego też zalecany jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża dokładność wyników analitycznych bez wpływu związków fosforowych, azotowych czy związków powierzchniowo czynnych	10	HK00004202
Labopur DES 1000 Forte	alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych, do mycia szkła, stali szlachetnej, tworzyw oraz ceramiki; nie nadaje się do mycia aluminium oraz innych stopów metali lekkich	5	DA27F01070
Labopur DES 1000 Forte	alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych, do mycia szkła, stali szlachetnej, tworzyw oraz ceramiki; nie nadaje się do mycia aluminium oraz innych stopów metali lekkich	10	DA27F01070
Labopur ASSA	alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych. nie zawiera fosforanów oraz związków powierzchniowo czynnych, dlatego też zalecany jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża dokładność wyników analitycznych bez wpływu związków fosforowych, azotowych czy związków powierzchniowo czynnych	5	DA27F01055
Labopur ASSA	alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych; nie zawiera fosforanów oraz związków powierzchniowo czynnych, dlatego też zalecany jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża dokładność wyników analitycznych bez wpływu związków fosforowych, azotowych czy związków powierzchniowo czynnych	10	DA27F01055

NOTATKI



NOTATKI